

**Garant****Technická fréza GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: C1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	540355 C1225
GTIN	4067263736790
Třída artiklu	51D

**Popis****Provedení:**

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

**Délka stopky 200 mm** (lze zkrátit na délku).

Stopka  $\varnothing$  6 mm.

**Použití:**

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch. Nezapínejte stroj, dokud nebude technická fréza zapuštěna do obrobku.

**Technický popis**

Délka hlavy	25 mm
$\varnothing$ hlavy	12 mm
Celková délka	225 mm
Popis tvaru	válcový kulatý
Řada	GARANT Master Uni
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		