

Garant**Technická fréza GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: D0605****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	540355 D0605
GTIN	4067263736820
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Délka stopky 200 mm (lze zkrátit na délku).

Stopka \varnothing 6 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch. Nezapínejte stroj, dokud nebude technická fréza zapuštěna do obrobku.

Technický popis

\varnothing hlavy	6 mm
Celková délka	205 mm
Délka hlavy	5 mm
Popis tvaru	Koule
Řada	GARANT Master Uni
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		