

HOLEX**Kuželový kartáč zalomený střídavé splétání, ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M: 115XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Zalomený **kuželový kartáč** s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Střídavé splétání (pravé / levé) pro zvýšenou agresivitu při těžkých kartáčovacích pracích. Díky hladkému chodu se skvěle hodí pro použití v rozích a na hranách.

Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdršňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění. S **vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

Technický popis

Počet copánků	20
Závit M	M14
Ø kartáče D ₁	115 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm

Šířka osazení L ₁	12 mm
Délka osazení H ₁	24 mm
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Střídavé splétání
Druh produktu	Kuželový kartáč