

HOLEX**Hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm, Ø kartáče D1: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573005 60
GTIN	4067263906780
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

S vnitřním závitem M14. S vnitřním závitem M14.

Použití:

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.

Technický popis

Délka osazení H ₁	20 mm
Ø kartáče D ₁	65 mm
Maximální počet otáček	12000 min ⁻¹
Tloušťka štětín	0,35 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Hrncový kartáč

