

mimatic
Tool Systems**Pilové listy PolySAW-G šířka $a_p = 1$ mm, TiAlN, $\varnothing D$: 63mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 218222 63 |
| GTIN | 2050001736987 |
| Třída artiklu | 29C |

Popis**Provedení:**

Pro dělení, řezání a drážkování.

S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Upozornění:Směrná hodnota pro a_e max.**Technický popis**

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Typ základního držáku | 16/26 |
| Šířka destičky E | 6 mm |
| $\varnothing D$ | 63 mm |
| Hloubka uchopení $a_{e,max}$ pro řez | 18,5 mm |
| Počet břitů Z | 24 |
| Stopka | s otvorem |
| Povlak | TiAlN |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Posuv f_z | 0,02 mm |
| Materiál | TK |
| Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 600 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 500 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 400 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Základní držákstopka Weldon Typ 16/26 | 218205 16/26 |
| PolySAW základní držáks otvorem Typ 16/26 | 218210 16/26 |