

mimatic
Tool Systems**PolySAW základní držák s otvorem, Typ: 19/30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Třída artiklu	29B

Popis**Provedení:**

Upevnění pilových listů jedním šroubem ve středu. **Rozhraní Quadrogon** pro lepší přenos síly a odolnost proti krutu.

Použití:

Na kombinované upínací trny pro nástrčné frézy. **Pouze s pilovými listy PolySAW-G.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího kotouče a upínacího šroubu.

Vnitřní chlazení: ano

Ø límce d_1 : 30 mm

Základní držák Ø d_2 : 32 mm

Délka límce L_1 : 20 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 42,5 mm

Upínací otvor Ø: 16 mm

Upínací kotouč: 219846

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	42,5 mm
----------------------------------	---------

Délka límce L ₁	20 mm
Upínací šroub	219838 (OK3; 10,5 Nm)
Ø límce d ₁	30 mm
Upínací kotouč	219846
Základní držák Ø d ₂	32 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	219838
Upínací kotouč	219846