

mimatic
Tool Systems**Pilové listy PolySAW-G šířka $a_p = 1$ mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218222 80
GTIN	2050001736994
Třída artiklu	29C

Popis**Provedení:**

Pro dělení, řezání a drážkování.

S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Upozornění:Směrná hodnota pro a_e max.**Technický popis**

Ø D	80 mm
Typ základního držáku	19/30
Hloubka uchopení $a_{e,max}$ pro řez	25 mm
Šířka destičky E	6 mm
Počet břitů Z	24
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN

Posuv f_z	0,02 mm
Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

PolySAW základní držáks otvorem Typ 19/30	218210 19/30
Základní držákstopka Weldon Typ 19/30	218205 19/30