



Akumulátorový pásový pilník, Typ: M12FBFL10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Extrémně lehký akumulátorový pásový pilník (pouze 1,0 kg nebo 1,1 kg s akumulátorem 2 Ah) pro práci bez námahy.

- **Dva režimy rychlosti + regulátor rychlosti s proměnnou rychlostí.**
- **Zpětný chod – umožňuje uživateli zvolit orientaci řemenu pro řízení směru jisker/třísek.**
- **360° nastavení hlavy bez použití nářadí.**
- **Ovládání jednou rukou – umožňuje práci v úzkých prostorech a je ideální pro práci nad hlavou.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	2,16 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	0
Šířka brusného pásu	10 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	12 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru

Rychlost pásu	0 - 1110 m/min
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce	M12 FBFL10
Hmotnost	1 kg
Rozsah otáček	0 - 14500 min ⁻¹
Délka brusného pásu	330
Druh produktu	Pásový pilník