



Akumulátorový pásový pilník, Typ: M12FBFL13



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Extrémně lehký akumulátorový pásový pilník (pouze 1,0 kg nebo 1,1 kg s akumulátorem 2 Ah) pro práci bez námahy.

- **Dva režimy rychlosti + regulátor rychlosti s proměnnou rychlostí.**
- **Zpětný chod – umožňuje uživateli zvolit orientaci řemenu pro řízení směru jisker/třísek.**
- **360° nastavení hlavy bez použití nářadí.**
- **Ovládání jednou rukou – umožňuje práci v úzkých prostorech a je ideální pro práci nad hlavou.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814.

Technický popis

Rychlost pásu	0 - 1105 m/min
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	0
Šířka brusného pásu	13 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální vibrace dle EN	1,69 m/s ²

Napětí akumulátorů	12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce	M12 FBFL13
Rozsah otáček	0 - 14500
Hmotnost	1,1 kg
Délka brusného pásu	457
Druh produktu	Pásový pilník