

**mimatic**  
Tool Systems**Pilové listy PolySAW-G šířka  $a_p = 1$  mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218222 32
GTIN	2050001736956
Třída artiklu	29C

**Popis****Provedení:**

Pro dělení, řezání a drážkování.

S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

**Upozornění:**Směrná hodnota pro  $a_e$  max.**Technický popis**

Šířka destičky E	6 mm
Hloubka uchopení $a_{e,max}$ pro řez	7,6 mm
Ø D	32 mm
Typ základního držáku	09/16
Počet břitů Z	16
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN

Posuv $f_z$	0,02 mm
Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Základní držákstopka Weldon Typ 09/16	218205 09/16
---------------------------------------	--------------