



Akumulační vykružovací nůžky, Typ: M12FNB16-0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Extrémně lehké akumulátorové vykružovací nůžky s funkcí automatického spuštění (velikost řezné rychlosti se po startu spouští pomalu) pro pracovní hloubku do 168 mm.

· **Změna směru stříhání bez použití nástrojů v krocích po 90°.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Obsahuje 2 držáky matric v dlouhém a krátkém provedení.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073808 – č. 073840.

Technický popis

Napětí akumulátorů	12 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	1,5 m/s ²
Šířka řezu	5 mm

Hmotnost	1 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 12 V
Poloměr nejmenší křivky	40,7 mm
Maximální řezný výkon pro ocel	1,6 mm
Maximální řezný výkon pro hliník	2,1 mm