


**Garant****Unášecí destička z tvrdokovu pro unášecí kotouč, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327670 3
GTIN	4067263583677
Třída artiklu	31G

**Popis****Provedení:**

Čelní unášecí jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unášeců (nazývaných také unášecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobit na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.

**CoAE je konstantní čelní unášec**, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unášecem použít různé hroty a také různé unášecí kotouče a lze tak obrobit širokou škálu geometrií. Čelní unášec Röhms CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.

**Vhodné pro:**

Unášecí kotouče č. 327480 a 327482.

**Rozsah dodávky:**

3 ks unášecí destičky z tvrdokovu.

**Upozornění:**

Kompatibilní s unášecími kotouči Röhms č. 327651 21-40, 26-50 a 33-64.

## Technický popis

Délka strany	6 mm
Tloušťka	3,2 mm
Počet destiček	3
Druh produktu	Čelní unašeč