



## 5osý svěrák TeleSense, Typ: 125CONNECT



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361270 125CONNECT
GTIN	4250364404068
Třída artiklu	34H

### Popis

#### Provedení:

- **Optimální pro použití na obráběcích centrech s 5 osami.**
- **Konstantní upínací síla pomocí bezúdržbového teleskopického vřetena. Rušivá kontura zůstává beze změny.**
- **Výměna čelistí bez použití nástrojů pomocí rychloupínání.**
- **Standardní s upínacími otvory M10 25H6 pro upínací systém přes nulový bod s roztečí 200.**
- **Upínací síla 40 KN při 50 Nm lineární.**
- **Maximální flexibilita: Univerzální rychlovýměnná čelist pro různé aplikace, což zkracuje dobu vybavování a vyžaduje menší vynaložení síly. Kompatibilní s mobilními čelistmi CentroGrip, T-Rex, NC8 a TITAN 2 přes adaptér čelisti.**
- **Upínací sílu lze zjistit u všech kompatibilních čelistí pomocí integrované měřicí jednotky (vel. 125CONNECT) ve vřetenu. Vysílací rozsah až 20 m. Snadná a rychlá výměna baterie. Provozní teplota mezi 10 °C a 40 °C. QR kód pro rychlý přístup k technickým informacím, příslušenství, náhradním dílům a servisu na typovém štítku.**
- **Konvenční upínání a upínání Gripp s inteligentním sledováním upínací síly.**
- **Sledování upínací síly při upínání a při obrábění pomocí integrovaného elektronického měřicího systému. Zobrazení přímo na robustním displeji odolném proti stříkající vodě a prostřednictvím bezdrátového přenosu do koncového zařízení (přes Bluetooth (BLE)).**

#### Rozsah dodávky:

Ruční klika, klíč Torx T10, průvodce rychlým spuštěním.

#### Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050 vel. 120, 6hranný nástavec šroubováku č. 643229 vel. 10, nastavbové čelisti č. 361275 – 361285, upínky č. 361289, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 nebo 25M10/138; adaptér čelisti č. 361285, Gripp lišta č. 361280, prodloužení vřetena č. 361287. Další příslušenství na poptávku.

## Technický popis

Výška v	187 mm
Upínací síla do maximálně	40 kN
Hmotnost	39 kg
Maximální utahovací moment	50 Nm
Maximální rozsah upnutí	199 mm
Provedení	upínací systém přes nulový bod
Druh produktu	Strojní svěrák