

Garant**TK břitový mini nožik pro čelní zápich pravý, TiAlN-PVD, Ø D_{min} zápich D1/
D2: 8/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274061 8/12
GTIN	4067263355489
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením a dalším chlazením volnou plochou.

Pozor:

Objednávána velikost = minimální Ø zápichu.

Větší Ø zápichů jsou možné bez modifikací.

$D_1 = D_{\min}$ vnitřní Ø.

$D_2 = D_{\min}$ vnější Ø.

Provedení L s větší hloubkou zápichu t_{\max} .

Technický popis

Ø stopky D_s	6 mm
Celková délka L	64 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Maximální hloubka řezu t_{\max}	15 mm
Posuv f	0,01 - 0,03 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L_3	1,7 mm
Vnitřní chlazení	ano
Povlak	TiAlN-PVD
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	50 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	90 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	70 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	25 m/min	S
GG(G)	omezené použití	55 m/min	K
CuZn	omezené použití	50 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		