


Garant**Rovinná / rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/8mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215050 100/8
GTIN	4045197281036
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Z kalené speciální nástrojové oceli pro chod bez vibrací a dlouhou životnost. Díky specifické geometrii břitu jsou dosahovány velmi kvalitní povrchy.

Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT 09T304
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Upínací otvor Ø	32 mm
Celková délka L _{celk.}	50 mm
Ø břitu D _c	100 mm
Počet břitů Z	8

Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219810
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP