

**Garant****Rovinná / rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Třída artiklu	210

## Popis

### Provedení:

Z kalené speciální nástrojové oceli pro chod bez vibrací a dlouhou životnost. Díky specifické geometrii břitu jsou dosahovány velmi kvalitní povrchy.

### Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT 09T304
Ø břitu $D_c$	32 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Délka vyložení $L_1$	41 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně

Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219810
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2