

**Garant****Dokončovací frézovací hlava, fazetka 45°, HB730, Ø D h10: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210340 10
GTIN	4045197523341
Třída artiklu	21M

**Technický popis**

Ø břitů D	10 mm
Délka břitu L <sub>2</sub>	12,5 mm
Délka hlavy l	18 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Posuv f <sub>z</sub> pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Velikost upínání	10 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Počet břitů Z	6
Řada	TopCut
Typ	HB730
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Úhel sklonu šroubovice	50 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování	0,1×D při obvodovém frézování mm

Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ne
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	160 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

## Příslušenství

Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 8X3	219986 8X3
Montážní klíč Typ 8X3	219987 8X3