

**Garant****NC navrtávák, 142°, Ø D<sub>s</sub>: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231502 20
GTIN	4045197324016
Třída artiklu	21Y

**Popis**

**Provedení:**  
**Se stopkou Weldon.**

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	231540_TX15 (2,5 Nm)
Celková délka L <sub>celk.</sub>	100 mm
Maximální hloubka vrtání l <sub>1</sub>	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Délka stopky h	70 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGT 11T3
Maximální Ø vrtání d <sub>1</sub>	18,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	16
Počet břitů Z	1
Stopka	stopka Weldon
Navrtávák vhodný pro tvar destiček	142
Atribut názvu produktu	142°
Vnitřní chlazení	ne
Vrcholový úhel	142 stupeň

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami**Příslušenství**

Upínací šroub Torx® Pohon TX15

231540 TX15

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500