



Pilové listy PolySAW-G šířka $a_p = 1,5 \text{ mm}$, TiAlN, $\varnothing D: 50 \text{ mm}$



Údaje o objednávce

Artikové číslo	218226 50
GTIN	2050001737168
Třída artiklu	29C

Popis

Provedení:

Pro dělení, řezání a drážkování. S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Upozornění:

Směrná hodnota pro a_e max.

Technický popis

Typ základního držáku	13/21
Hloubka uchopení $a_{e \text{ max}}$ pro řez	14,2 mm
$\varnothing D$	50 mm
Šířka destičky E	6 mm
Počet břitů Z	20
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN

Posuv f_z	0,025 mm
Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/218226-50>