

Garant**Fréza na T-drážky, stopka Weldon, Ø D / Zef: 32/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218300 32/2
GTIN	4045197608086
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Stopková fréza s upínací plochou a vnitřním chlazením. Velké zúžení v pracovní části, aby bylo možné zajižďet do nejužších drážek. Antikorozní povrchová úprava.

Použití:

Pro zhotovování drážek a výřezů dle DIN 650.

Upozornění:

Pracujte přednostně s vnitřním chlazením, aby bylo zajištěno optimální odvádění třísek. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.T 09T308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø límce d_1	17 mm
Ø břitu D_c	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	88 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Výška drážky a_p	14 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Délka vyložení L_1	38 mm

Rohový úhel čela	90 stupeň
Počet vyměnitelných břitových destiček	4
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Drážkovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219841
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP