

Garant**Montážní a nastavovací stanice, S roztečí: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	358595 80
GTIN	4067263843719
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Montážní stanici lze připevnit na pracovní stůl pomocí dvou šroubů. Upínací čepy, např. č. 363190, lze použít k umístění upínacích prostředků nebo přípravku s roztečí 52/96 nebo 80 na montážní stanici a k jejich zablokování a odblokování pomocí bočního můstku. Tím je zaručeno časově optimalizované a procesně spolehlivé upínání obrobků nebo výměna upínacích čelistí.

- **Zablokování a odblokování bez použití náradí.**
- **Zkrácení dob vybavování.**
- **Záruka bezpečnosti práce.**
- **Patent přihlášen.**

Použití:

K montáži a demontáži obrobků v upínacích prostředcích a k výměně nebo otáčení upínacích čelistí.

Vhodné pro:

Upínací prostředek s roztečí 80 a upínací čep ZeroClamp vel. 90, např. ZeroClamp č. 360134.

Technický popis

Výška	25 mm
Šířka	125 mm

Délka	125 mm
Druh produktu	Vodící lišta