

**Garant**

**Kotoučové / dělicí frézy s nákrůžkem HSS šířka  $a_p = 3,1$  mm,  $\varnothing D$  / počet břitů  
Z: 80/5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218428 80/5
GTIN	4045197533999
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrůžku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrůžku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

**Použití:**

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

**Použití reklamní text:**

Pro brusné a dělicí frézování. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě přednostně použijte list HSS.

Objednací číslo: 218440 až 218444 (viz hlavní katalog)

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 2,2 mm	52 mm
$\varnothing$ límce $d_1$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1125
Upínací otvor $\varnothing$	22 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	20 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	80 mm
Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Základní držák $\varnothing d_2$	40 mm
Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Kotoučová fréza