

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2132 HART
GTIN	4067263078869
Třída artiklu	GGN

Popis**Vhodné pro:**

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Mini č. 213052 – 213058.

Obsah:

50 × 213068 HART

Upozornění:Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.**Technický popis**

Posuv f_z na zub	0,5 mm
Obsah	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ANGX 10T308ZESR
Typ	HB9715
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	0,4 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p \max}$	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný	80 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	50 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
GG(G)	vhodný	355 m/min	K
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

ANGX 10T308ZESR Typ HART

213068 HART