



Frézovací destičky DeepMILL-G šířka ap = 5 mm, TiAlN, Ø D: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	218236 40
GTIN	2050001737380
Třída artiklu	29C

Popis

Provedení:

Frézování drážek, zapichování, žebrové struktury.

S DeepMILL-G lze obrábět až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Upozornění:

Směrná hodnota pro a_e max.

Technický popis

Šířka destičky E	6 mm
Typ základního držáku	13/21
Ø D	40 mm
Hloubka uchopení $a_{e\max}$ pro řez	9,2 mm
Počet břitů Z	18
Efektivní počet břitů Z_{eff}	9
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN

Posuv f_z	0,03 mm
Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/218236-40>