

HOLEX**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 215803 20/3.****Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.**Technický popis**

Ø stopky D_s h6	20 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	37 mm
Ø D_3	17 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,96 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	20 mm
Celková délka $L_{celk.}$	90 mm

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	14,85 mm
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
90° rohová fréza $\varnothing D$ / počet břitů Z 20/3 mm	215803 20/3