

Garant

Kotoučové / dělicí frézy s válcovou stopkou HSS šířka ap = 2,2 mm, Ø D / počet břitů Z: 50/4mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218412 50/4
GTIN	4045197533487
Třída artiklu	21P

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákržku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákržku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

Použití reklamní text:

Pro brusné a dělicí frézování. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě přednostně použijte list HSS.

Objednací číslo: 218440 až 218444 (viz hlavní katalog)

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do Ø D = 200 mm.

Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1119
Ø stopky D _s h ₆	25 mm

Ø břitu D_c	50 mm
Ø límce d_1	24,5 mm
Celková délka L_{celk} pro a_p 2,2 mm	95,5 mm
Celková délka L_{celk} pro a_p 1,5 mm	94,9 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	12,75 mm
Délka límce L_1	36 mm
Počet břitů Z	4
Šířka a_p	2,2 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Kotoučová fréza