


**HOLEX****90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****Jako č. 215803 16/2.****Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.**Technický popis**

Počet břitů Z	2
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	16 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	29 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	1,32 stupeň
Celková délka L <sub>celk.</sub>	85 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	37 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	10,85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Ø břitu $D_c$	16 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
90° rohová fréza Ø D / počet břitů Z 16/2 mm	215803 16/2