

Garant**Dokončovací frézovací hlava, fazetka 45°, HB730, Ø D h10: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210340 16
GTIN	4045197523365
Třída artiklu	21M

Technický popis

Délka hlavy l	28 mm
Ø břitů D	16 mm
Délka břitu L ₂	20 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,32 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,08 mm
Velikost upínání	16 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Celková délka L	45,3 mm
Počet břitů Z	6
Série	TopCut
Řezný materiál	HB730
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Úhel sklonu šroubovice	50 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně

Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,1×D při obvodovém frézování mm
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ne
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	160 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 13X4	219986 13X4
Montážní klíč Typ 13X4	219987 13X4

