


**Garant**

**Kotoučové / dělicí frézy s válcovou stopkou ocel šířka  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing D$  / počet břitů Z: 50/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218414 50/4
GTIN	4045197533616
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrůžku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrůžku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

**Použití:**

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

**Použití reklamní text:**

Pro brusné a dělicí frézování. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě přednostně použijte list HSS.

Objednací číslo: 218440 až 218444 (viz hlavní katalog)

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.

Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

**Technický popis**

$\varnothing$ límce $d_1$	24,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 2,2 mm	95,5 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1119
Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 1,5 mm	94,9 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	25 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	50 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	12,75 mm
Délka límce $L_1$	36 mm
Počet břitů $Z$	4
Šířka $a_p$	2,2 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Kotoučová fréza