


Garant**Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSS-E INOX, bez povlaku, Ø DC h8: 1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG4008 1,5
GTIN	4067263843962
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 114008.**

Fazety jsou nitridované. Mimořádně stabilní a robustní díky **zvětšenému průměru otvoru jádra**. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky. Stopka s **3 dodatečnými upínacími plochami** pro použití v 3čelistovém sklíčidle.

- **Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.**
- **Bezpečné navrtání bez středění nebo důlkování (i na obloukovém povrchu) díky inovativnímu vybroušení špičky.**
- **Šikmé vrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špice vrtáku do materiálu.**
- **Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.**
- **Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelistovém sklíčidle.**
- **Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.**
- **Vrták nevibruje ani se nezaseká ani v tenkostěnném materiálu.**
- **Druhá strana otvoru bez otřepů.**
- **Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.**

Se speciálním tvarem ostří pro použití i pro korozi-vzdorné oceli.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Upozornění:Vrták s válcovou stopkou, **bez upínacích ploch.****Technický popis**

Počet břitů Z	2
Stopka	válcová stopka
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Norma	DIN 338
Celková délka L	40 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Ø stopky D _s	1,5 mm
Vrcholový úhel	118 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	15,8 mm
Jmenovitý Ø D _c	1,5 mm
Délka drážky pro třísky L _c	18 mm
Obsah	20
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Typ	INOX
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Spirálové vrtáky

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		

Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	vhodný	30 m/min	K
CuZn	vhodný		
Olej	vhodný		
mokré max.	vhodný		

Příslušenství

Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSS-EINOX Ø DC
h8 1,5 mm

114008 1,5