

**HOLEX**

**Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HB, bez povlaku, Ø DC m7: 5,8mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2491 5,8    |
| GTIN           | 4067263087304 |
| Třída artiklu  | GGN           |

## Popis

### Provedení:

**Jako č. 122490.**

Efektivní vrtání zejména pro použití v **nerozových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám**. Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné **hrany** pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro **vynikající odvod třísek**. Zvýšená odolnost proti opotřebení **díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku**.

### Upozornění:

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Technický popis

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Jmenovitý Ø $D_c$             | 5,8 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø         | m7     |
| Délka drážky pro třísky $L_c$ | 28 mm  |
| Celková délka L               | 66 mm  |
| Obsah                         | 5      |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub>                            | 6 mm                         |
| Počet břitů Z                                      | 2                            |
| Norma  | DIN 6537 K                   |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>            | 0,08 mm/ot,                  |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub> | 19,3 mm                      |
| Řada   | Pro Inox                     |
| Povlak   | bez povlaku                  |
| Řezný materiál                                     | TK                           |
| Provedení  | 4xD                          |
| Vrcholový úhel                                     | 140 stupeň                   |
| Stopka   | DIN 6535 HB s h <sub>6</sub> |
| Vnitřní chlazení                                   | ano, při 25 barech           |
| Barevný kroužek                                    | modrá                        |
| Druh produktu                                      | Spirálové vrtáky             |

### Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)        | omezené použití | 140 m/min      | N       |
| Al > 10% Si                   | omezené použití | 120 m/min      | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 120 m/min      | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 110 m/min      | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 90 m/min       | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 80 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 55 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 45 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný          | 35 m/min       | S       |
| mokrý max.                    | vhodný          |                |         |
| mokrý min.                    | omezené použití |                |         |

---

## Příslušenství

Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HB Ø DC m7 5,8 mm

122491 5,8

Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX válcová stopka DIN 6535 HA Ø DC m7 5,8 mm

122490 5,8