

**HOLEX**

**Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 2,8mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2685 2,8
GTIN	4067263087588
Třída artiklu	GGN

## Popis

### Provedení:

Efektivní vrtání zejména pro použití v **nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám**. Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné **hrany** pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro **vynikající odvádění třísek**. Zvýšená odolnost proti opotřebení **díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku**.

**Jako číslo. 122685.**

Typ HB dodáváme za stejnou cenu s č. GG 1286. Typ HB je dostupný až od  $\geq \varnothing 3$  mm.

### Upozornění:

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Technický popis

Obsah	5
Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky $L_c$	22,5 mm
Jmenovitý $\varnothing D_c$	2,8 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	m7

Norma	DIN 6537
Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/ot,
Celková délka L	55 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	18,3 mm
Řada	Pro Inox
Povlak	AlTiN
Řezný materiál	TK
Provedení	6×D
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		

---

## Příslušenství

Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HA Ø DC m7 2,8 mm

122685 2,8