


**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1270 M3
GTIN	4067263090502
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****Jako č. 131265.****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu. **ISO 2 6H HSS-E**

**Technický popis**

Obsah	10
Stopka 4hran □	2,7 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 2 6H
Hloubka závitu	6 mm
Norma	DIN 371

Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celková délka L	56 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Rozměr závitu	M3
Závit Ø	3 mm
Druh závitu	M
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokrý max.

vhodný

---

**Příslušenství**

Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M3

131265 M3