

**HOLEX****Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5255 M5
GTIN	4067263090618
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Závit Ø	5 mm
Norma	DIN 371
Rozměr závitů	M5
Hloubka závitů	12,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková délka L	70 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	M
Obsah	10
Stopka 4hran □	4,9 mm
Stoupání závitu	0,8 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

---

## Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M5

135255 M5