


Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5450 M8
GTIN	4067263090717
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135450.**Obzvláště stabilní tvar. **HSS-E****Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Rozměr závitu	M8
Závit Ø	8 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	1,25 mm
Celková délka L	90 mm
Počet břitů Z	3
Obsah	10
Ø otvoru pod závit	6,8 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø stopky D _s	8 mm
Druh závitu	M
Hloubka závitu	16 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitník M M8

135450 M8