

Garant**Fréza na T-drážky, stopka Weldon, Ø D / Zef: 21/1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Stopková fréza s upínací plochou a vnitřním chlazením. Velké zúžení v pracovní části, aby bylo možné zajiždět do nejužších drážek. Antikorozní povrchová úprava.

Použití:

Pro zhotovování drážek a výřezů dle DIN 650.

Upozornění:

Pracujte přednostně s vnitřním chlazením, aby bylo zajištěno optimální odvádění třísek. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.T 060304
Délka vyložení L_1	26 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Efektivní počet břitů Z_{eff}	1
Ø stopky D_s h6	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	76 mm
Ø límce d_1	11 mm
Ø břitu D_c	21 mm
Výška drážky a_p	9 mm

Rohový úhel čela	90 stupeň
Počet vyměnitelných břitových destiček	2
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Drážkovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219840
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2