


Garant**Strojní závitník typ B, vaporizovaný, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2150 M6
GTIN	4067263086048
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 132150.**

Obzvláště stabilní tvar.

Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Náběh typu B se silným utvářečem třísky.**Výhoda:****Optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.****Technický popis**

Závit Ø	6 mm
Stoupání závitu	1 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Obsah	10
Hloubka závitu	18 mm

Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Rozměr závitu	M6
Druh závitu	M
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		

mokrý max.

omezené použití

Příslušenství

Strojní závitník typ B M M6

132150 M6