


**Garant****Strojní závitník typ B, vaporizovaný, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2150 M8
GTIN	4067263086055
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****Jako č. 132150.**

Obzvláště stabilní tvar.

**Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Náběh typu B se silným utvářečem třísky.****Výhoda:****Optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.****Technický popis**

Celková délka L	90 mm
Počet břitů Z	3
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Druh závitu	M
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	8 mm
Rozměr závitu	M8

Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Řezný materiál	HSS E
Obsah	10
Hloubka závitu	24 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		

mokrý max.

omezené použití

---

## Příslušenství

Strojní závitník typ B M M8

132150 M8