

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5255 M10
GTIN	4067263090649
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronzu.

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Stoupání závitů	1,5 mm
Závit Ø	10 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Rozměr závitů	M10
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková délka L	100 mm
Počet drážek na třísky	3
Obsah	10
Hloubka závitů	25 mm

Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitu	M
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

---

## Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M10

135255 M10