

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5255 M3
GTIN	4067263086093
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Technický popis

Norma	DIN 371
Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø stopky D _s	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Závit Ø	3 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	2,7 mm
Druh závitů	M
Stoupání závitů	0,5 mm
Obsah	10

Počet břitů Z	3
Hloubka závitu	7,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Rozměr závitu	M3
Celková délka L	56 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M3

135255 M3