

Garant**TK mini fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2295 4
GTIN	4067263091493
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Velmi krátký břit pro maximální stabilitu. **Délka stopky podle DIN** pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.

Ušetřete náklady na přebrušování: Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Jako č. 202295.

Technický popis

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Šířka rohové fazetky při 45°	0,03 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Ø břitu D _c	4 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Ø stopky D _s	6 mm
Obsah	5

Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,02 mm
Tvar stopky	HA
Délka břitu L_c	7 mm
Počet zubů Z	3
Celková délka L	50 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,022 mm
Řada	Master Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	290 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	50 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	85 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

TK mini fréza GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 4 mm

202295 4