


Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5450 M6
GTIN	4067263090700
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135450.**Obzvláště stabilní tvar. **HSS-E****Technický popis**

Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Stoupání závitu	1 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	5 mm
Hloubka závitu	12 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Rozměr závitu	M6
Závit Ø	6 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø stopky D _s	6 mm

Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS E
Obsah	10
Celková délka L	80 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitník M M6

135450 M6