


Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5450 M4
GTIN	4067263090687
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135450.**Obzvláště stabilní tvar. **HSS-E****Technický popis**

Závit Ø	4 mm
Druh závitu	M
Stopka 4hran □	3,4 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	63 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Rozměr závitu	M4
Ø stopky D _s	4,5 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Stoupání závitu	0,7 mm

Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Obsah	10
Hloubka závitů	8 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitník M M4

135450 M4