


Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5450 M10
GTIN	4067263090724
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135450.**Obzvláště stabilní tvar. **HSS-E****Technický popis**

Celková délka L	100 mm
Rozměr závitu	M10
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	1,5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stopka 4hran □	8 mm
Druh závitu	M
Závit Ø	10 mm
Hloubka závitu	20 mm

Norma	DIN 371
Obsah	10
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitník M M10

135450 M10