


Garant**TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8158 10M
GTIN	4067263091608
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 208158.**

Odjehlovač speciálně vyvinutý pro **obrábění tvrdých materiálů**. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.

Tolerance: **Rozměr S = ±0,2 mm.**

Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.

Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu. Prodloužené odjehlovače pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných kontur. Nástroje bez hrotu.

Použití:

Velmi vhodný pro **srážení a začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.

Technický popis

Menší Ø D ₃	5 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Celková délka L	100 mm
Ø břitu D _c	10 mm
Obsah	5

Řada	Diabolo
Počet zubů Z	6
Větší Ø D ₂	10 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Fazetkové frézování	45 stupeň
Rozměr s	3,5 mm
Posuv f _z v oceli < 60 HRC	0,035 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	90 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	35 m/min	H

mokrý min.	omezené použití
suché	vhodný
Vzduch	vhodný

Příslušenství

TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo90° Ø h6 DC 10M
mm

208158 10M