

Garant**TK odjehlovač hran spirálový 90°, bez povlaku, Ø h6 DC: 12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG8154 12 |
| GTIN | 4067263090991 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis**Provedení:****Jako č. 208154.**

Odjehlovač s leštěným prostorem pro odvod třísek a ostrými břity speciálně pro obrábění hliníku a plastů.

Tolerance: **Rozměr S = +/- 0,2 mm.****Úhel špičky = +/- 5 úhlových minut.****Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.****Použití:**Velmi vhodný pro **srážení** a **začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.**Technický popis**

| | |
|--|------------------|
| Fazetkové frézování | 45 stupeň |
| Posuv f_z v PMMA Acryl | 0,085 mm |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Rozměr s | 8,5 mm |
| Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,085 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Počet zubů Z | 4 |
| Ø stopky D _s | 12 mm |
| Obsah | 5 |
| Celková délka L | 83 mm |
| Ø břitu D _c | 12 mm |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | N |
| Tolerance jmenovitý Ø | h6 |
| Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Tolerance stopky | h6 |
| Barevný kroužek | červená |
| Druh produktu | Odjehlovače |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------|---------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 480 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 440 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 400 m/min | N |
| PMMA Akryl | vhodný | 210 m/min | N |
| PEEK | vhodný | 150 m/min | N |
| PVDF GF20 | vhodný | 150 m/min | N |
| POM GF25 | vhodný | 150 m/min | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 130 m/min | N |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------|---|
| PTFE CF25 | vhodný | 160 m/min | N |
| Honeycomb sendvič | vhodný | 300 m/min | N |
| Cu | vhodný | 160 m/min | N |
| CuZn | vhodný | 200 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |

Příslušenství

TK odjehlovač hran spirálový 90° Ø h6 DC 12 mm

208154 12