


**Garant****TK mini fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2295 8
GTIN	4067263091547
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

**Velmi krátký břit** pro maximální stabilitu. **Délka stopky podle DIN** pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.

**Ušetřete náklady na přebrušování:** Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

**Jako č. 202295.**

**Technický popis**

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Rohový úhel čela	45 stupeň
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Obsah	5
Ø břitu $D_c$	8 mm

Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Šířka rohové fazetky při $45^\circ$	0,05 mm
Celková délka L	55 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Směr přířuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tvar stopky	HA
Délka břitu $L_c$	13 mm
Počet zubů Z	3
Řada	Master Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	290 m/min	N
Al $> 10\%$ Si	omezené použití	240 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	140 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	100 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	vhodný	50 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	85 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		

## Příslušenství

TK mini fréza GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 8 mm

202295 8