

Garant

Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění TCGT, HU7310, Velikost / počet kusů: 16T304/50

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2680 16T304/50
GTIN	4067263098362
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	260986 HU7310
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusů	50
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,25 - 4 mm
Typ	HU7310
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

TC.T 16T304 Typ HU7310

260986 HU7310