

**Garant****Torusová frézovací hlava, tvrdé obrábění, HB7730, Ø D h10 / R: 12/0,5mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	210265 12/0,5
GTIN	4045197607454
Třída artiklu	21M

## Technický popis

Délka břitu L <sub>2</sub>	9 mm
Ø rezné hlavy D	12 mm
Délka hlavy l	16 mm
Rohový rádius	0,5 mm
Posuv f <sub>z</sub> pro kopírovací frézování v oceli < 55 HRC	0,05 mm
Velikost upínání	12 mm
Počet břitů Z	4
Řada	TopCut
Typ	HB7730
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	H
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D

Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ne
Provedení stopky	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	65 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	55 m/min	H
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		