


Garant**TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8158 12M
GTIN	4067263091622
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 208158.**

Odjehlovač speciálně vyvinutý pro **obrábění tvrdých materiálů**. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.

Tolerance: **Rozměr S = ±0,2 mm.**

Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.

Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu. Prodloužené odjehlovače pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných kontur. Nástroje bez hrotu.

Použití:

Velmi vhodný pro **srážení a začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.

Technický popis

Obsah	5
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,045 mm
Řada	Diabolo
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø stopky D_s	12 mm

Větší Ø D ₂	12 mm
Menší Ø D ₃	6 mm
Počet zubů Z	6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Ø břitu D _c	12 mm
Fazetkové frézování	45 stupeň
Celková délka L	120 mm
Rozměr s	4,2 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	90 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	35 m/min	H

mokrý min.	omezené použití
suché	vhodný
Vzduch	vhodný

Příslušenství

TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo90° Ø h6 DC 12M
mm

208158 12M